



AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Ógabona tér 16.

Használati útmutató a HS4 mérlegekhez

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális mérleget. Kérjük, hogy olvassa el az alábbi használati utasítást a megfelelő használat és karbantartás érdekében.

Specifikációk:

Méréshatár: 50 kg / 20g, vagy 150 kg / 50 g-os lépésekben. Autókalibrálás bekapcsoláskor, túlterhelés jelzés (OVER). Működési hőmérséklet: 0-40 °C. Automatikus kikapcsolás 3 perc után, HOLD és PEAK funkció, elem merülés jelző.

Mérés:

A mérleget a pontos eredmény érdekében mindig függőleges helyzetben használja. Az „ON/OFF” gombbal kapcsolja be a mérleget, mely rövid önkalibrálás után a beáll 0.00-ra. Kikapcsolás szintén az ON/OFF gombbal, vagy automatikusan 3 perc után. A HOLD gombbal rögzítheti, majd oldhatja fel a kijelzőn a mért értéket (a funkciót a "o" szimbólum jelzi). A PEAK funkciót a MODE gomb megnyomásával hívhatja elő, egy lefelé mutató háromszög jelenik meg. Ezután a legnagyobb mért tömeg rögzül a kijelzőn. A MODE, HOLD gombbal tud kilépni a PEAK módból.

Tárázás: A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a „TARE” gomb megnyomásával egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést.

Mértékegységek: A „MODE” gombbal válthat a különböző mértékegységek között (kg, lb).

Túlterhelés: Ha a mérleget a maximális méréshatárnál nagyobb súllyal terheljük, akkor a kijelzőn „OVER” felirat jelenik meg.

Energiaforrás: 2 db AAA elem (tartozék)

Garancia: A mérlegre rendeltetésszerű használat mellett a számlán szereplő dátumtól számított egy év jótállás jár, melyet közvetlenül kereskedőjénél érvényesíthet.

Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól, stb. A mérleget nedves ruhával tisztítsa, de vigyázzon nehogy víz kerüljön a mérleg belsejébe. A gondatlan használat lutólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!

Kérjük óvja környezetét! Ne dobja a meghibásodott mérleget a hagyományos háztartási szemetesbe. Vigye el egy gyűjtőpontba, ahol újrahasznosítható elektromos cikket vesznek át, vagy küldje vissza részünkre.

Származási hely: Kína



AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Ógabona tér 16.

Használati útmutató a HS4 mérlegekhez

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális mérleget. Kérjük, hogy olvassa el az alábbi használati utasítást a megfelelő használat és karbantartás érdekében.

Specifikációk:

Méréshatár: 50 kg / 20g, vagy 150 kg / 50 g-os lépésekben. Autókalibrálás bekapcsoláskor, túlterhelés jelzés (OVER). Működési hőmérséklet: 0-40 °C. Automatikus kikapcsolás 3 perc után, HOLD és PEAK funkció, elem merülés jelző.

Mérés:

A mérleget a pontos eredmény érdekében mindig függőleges helyzetben használja. Az „ON/OFF” gombbal kapcsolja be a mérleget, mely rövid önkalibrálás után a beáll 0.00-ra. Kikapcsolás szintén az ON/OFF gombbal, vagy automatikusan 3 perc után. A HOLD gombbal rögzítheti, majd oldhatja fel a kijelzőn a mért értéket (a funkciót a "o" szimbólum jelzi). A PEAK funkciót a MODE gomb megnyomásával hívhatja elő, egy lefelé mutató háromszög jelenik meg. Ezután a legnagyobb mért tömeg rögzül a kijelzőn. A MODE, HOLD gombbal tud kilépni a PEAK módból.

Tárázás: A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a „TARE” gomb megnyomásával egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést.

Mértékegységek: A „MODE” gombbal válthat a különböző mértékegységek között (kg, lb).

Túlterhelés: Ha a mérleget a maximális méréshatárnál nagyobb súllyal terheljük, akkor a kijelzőn „OVER” felirat jelenik meg.

Energiaforrás: 2 db AAA elem (tartozék)

Garancia: A mérlegre rendeltetésszerű használat mellett a számlán szereplő dátumtól számított egy év jótállás jár, melyet közvetlenül kereskedőjénél érvényesíthet.

Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól, stb. A mérleget nedves ruhával tisztítsa, de vigyázzon nehogy víz kerüljön a mérleg belsejébe. A gondatlan használat lutólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!

Kérjük óvja környezetét! Ne dobja a meghibásodott mérleget a hagyományos háztartási szemetesbe. Vigye el egy gyűjtőpontba, ahol újrahasznosítható elektromos cikket vesznek át, vagy küldje vissza részünkre.

Származási hely: Kína

